

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock #16-704 3-4 JOURS

-

1

+

 €90,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€90,00

Qté 11+

€79,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
1.40 ±0.015

Distance Focale EFL (mm):
1.05 @ 1550nm

Ouverture Numérique NA: 0.5
Substrat:  D-ZLaF52LA
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Longueur d'onde de conception asphérique: 1550
Traitement: BBAR (1050-1600nm)
Spécification du Traitement: Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 1.1
Épaisseur au Bord ET (mm): 0.50
Épaisseur Centrale CT (mm): 0.71 ±0.03
f/#: 1.00
Biseau: Protective bevel as needed
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath: 355198
Température d'Utilisation (°C): ≤200
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1050 - 1600
Applications Typiques: Collimate or Focus Laser Light
Distance de Travail (mm): 0.61
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme