

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #34-219 3-4 JOURS

-

1

+

€329,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€329,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur:
Green

Diamètre (mm):
7.90

Diamètre Fibre (pouces):
1/4

Numéro de Modèle:

SL223-530IC
Longueur (mm): 38.10
Diamètre Externe (pouces): 0.312
Longueur d'Onde (nm): 530.00
Durée de Vie LED (heures): 50,000
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Longueur du Câble (m): 2
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Fabricant: Advanced Illumination
Géométrie: Spot Light
Mode d'Éclairage: Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)
