

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



High Resolution Microscopy Star Target, #37-538

Stock #37-538 [CONTACT](#)

- 1 +

 €1.050,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€1.050,00

Qté 5+

€997,60

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
10 x 10 x 1

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) w/Chrome deposit

Densité Optique OD:
OD>7 @ 400nm, 6 @ 550nm, 4.5 @ 750nm, 3.6 @ 1000nm

Construction: Stainless Steel, 75 x25 x 1.5mm, microscope slide format
Motif: 1 central Siemens star with 36 segment pairs, 8mm diameter
Gamme Spectrale: 200 - 2000nm
Tolérance de Motifs: 100nm/cm = 10 ⁻⁵

Conformité réglementaire

Reach 191: Conforme
RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

