

# Filtre Passe-Haut en Verre Coloré Hoya IR83N (830 nm), 50,8 x 50,8 mm, 2,5 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock #18-902 3-4 JOURS

-

1

+

**€88,00**

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-10                         |
| €88,00                           |
| Qté 11+                          |
| €78,00                           |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

|                                                 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Espace téléchargement                           |  |
| Dimensions (mm):<br>50.8 x 50.8                 |                                                                                       |
| Longueur d'Onde de Coupure (nm) :<br>830.00 ±10 |                                                                                       |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Densité (g/cm³):<br>2.99                              |
| Numéro de Verre/Filtre:<br><a href="#">Hoya IR83N</a> |
| Substrat: <input type="checkbox"/><br>Colored Glass   |
| Traitement:<br>Uncoated                               |
| Couleur:<br>Black                                     |
| Qualité de Surface:<br>60-40                          |
| Température de Transformation (°C):<br>500            |
| Épaisseur (mm):<br>2.50                               |
| Tolérance Épaisseur (mm):<br>±0.1                     |
| Type:<br>Longpass Filter                              |
| Longueur d'Onde:<br>IR                                |
| Tolérance Dimensionnelle (mm):<br>±0.2                |
| Facteur de Réflexion P <sub>d</sub> :<br>0.91         |
| Biseau:<br>Protective as needed                       |
| Δλ (nm):<br><60                                       |
| TH (%):<br>N/A                                        |

Conformité réglementaire

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| RoHS:<br><a href="#">Conforme</a>                        |
| Certificate of Conformance:<br><a href="#">Visionner</a> |