

# Filtre Passe-Haut en Verre Coloré Hoya L39 (390 nm), 50,8 x 50,8 mm, 1 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock **#18-845** [CONTACT](#)

-

1

+

**€88,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€88,00

Qté 11+

€78,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):  
50.8 x 50.8

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :  
390.00 ±5

Densité (g/cm³):  
3.29

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Numéro de Verre/Filtre:<br><a href="#">Hoya L39</a> |                      |
| Substrat: <input type="checkbox"/>                  | Colored Glass        |
| Traitement:                                         | Uncoated             |
| Couleur:                                            | Clear                |
| Qualité de Surface:                                 | 60-40                |
| Température de Transformation (°C):                 | 440                  |
| Épaisseur (mm):                                     | 1.00                 |
| Tolérance Épaisseur (mm):                           | ±0.1                 |
| Type:                                               | Longpass Filter      |
| Longueur d'Onde:                                    | UV                   |
| Tolérance Dimensionnelle (mm):                      | ±0.2                 |
| Facteur de Réflexion P <sub>d</sub> :               | 0.90                 |
| Biseau:                                             | Protective as needed |
| Δλ (nm):                                            | <40                  |
| TH (%):                                             | >85                  |

Conformité réglementaire

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| RoHS:                       | <a href="#">Conforme</a>  |
| Certificate of Conformance: | <a href="#">Visionner</a> |