

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras

Stock **#13-735** [CONTACT](#)

[Caméras similaires](#)

-

1

+

€2.641,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€2.641,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:

5GigE (PoE)

Type:

Monochrome Camera

Fabricant:

Lucid Vision Labs

Filetage:

1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#13-751](#)

Tampon d'Image: 380MB
Famille de Caméras: Atlas™
Numéro de Modèle: ATL089S-MC
Composante d'Imagerie: Sony IMX255
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1"
Résolution (MegaPixels): 8.90
Pixels (H x V): 4,096 x 2,160
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm): 14.13 x 7.45
Taux d'Image (fps): 58.00
Profondeur de Pixel: 8/10/12 bit
Contrôle d'Exposition: 30µs - 10s
Connecteur: 5GigE, M12
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #18-364 Europe: #18-364 Japan: #18-364 Korea: Not Available China: #18-364
Consommation de Puissance (W): 7 (External Power Supply) 8 (PoE)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Dimensions (mm): 55 x 55 x 70 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 240
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 71.3
Température d'Utilisation (°C): -20 to +55
Température de Stockage (°C): -30 to +60
GPIO Connector Type: 8-pin M8
Machine Vision Standard: GigE Vision v2.0

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner