


Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Atlas™ ATL168S-MT, Sony IMX387, 16,8 MP

See More by [LUCID Vision Labs™](#)



LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras

Stock **#13-731** [CONTACT](#)

- 1 + **€4.182,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€4.182,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:

5GigE (PoE)

Type:

Monochrome Camera

Fabricant:

Lucid Vision Labs

Filetage:

1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#13-751](#)

Tampon d'Image: 380MB
Famille de Caméras: Atlas™
Numéro de Modèle: ATL168S-MT
Composante d'Imagerie: Sony IMX387
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 4/3"
Résolution (MegaPixels): 16.80
Pixels (H x V): 5,456 x 3,076
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm): 18.82 x 10.61
Taux d'Image (fps): 33.00
Profondeur de Pixel: 8/10/12 bit
Contrôle d'Exposition: 30µs - 10s
Connecteur: 5GigE, M12
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #18-364 Europe: #18-364 Japan: #18-364 Korea: Not Available China: #18-364
Consommation de Puissance (W): 8 (External Power Supply) 8.5 (PoE)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Dimensions (mm): 55 x 55 x 70 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 240
Monture: TFL-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 71
Température d'Utilisation (°C): -20 to +55
Température de Stockage (°C): -30 to +60
GPIO Connector Type: 8-pin M8
Machine Vision Standard: GigE Vision v2.0

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner