

Réseau de Diffraction en Transmission LightSmyth™ de Coherent®, 1040 nm, 1000 rainures/mm, 120 x 20 mm

See More by [Coherent®](#)



LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

Stock #16-871 3-4 JOURS

- 1 + **€4.125,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€4.125,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traits par mm:
1000

Uniformité de la Densité des Rainures
(rainures/mm):
0.001

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

1040 ±20
Efficacité Minimum (%) : ≥94 @ 1040nm
Dimensions (mm) : 120.00 x 20.00
Angle d'Incidence (°) : 31.3 ±1
Ouverture Utile CA (mm) : 115.00 x 18.00
Traitement : Dielectric
Construction : Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
Longueur (mm) : 120.00
Numéro de Modèle : 1378053
Substrat :  Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface : 60-40
Épaisseur (mm) : 0.95 ±0.050
Type : Transmission Diffraction Grating
Largeur (mm) : 20.00
Alignement des traits par rapport aux bords (°) : 0.1 (typical)
Polarisation : S and P
Remarque : S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

Conformité réglementaire

RoHS : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner