

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT

See More by [Coherent®](#)



LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

Stock #16-874 [CONTACT](#)



1



€615,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€615,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traits par mm:
940.07

Uniformité de la Densité des Rainures
(rainures/mm):
0.001

Gamme de Longueur d'Onde (nm):

1525 - 1565
Efficacité Minimum (%) : ≥94 @ 1525 - 1565nm
Dimensions (mm) : 24.00 x 14.00
Angle d'Incidence (°) : 46.5 ±1
Ouverture Utile CA (mm) : 23.00 x 13.00
Traitement : Dielectric
Construction : Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
Longueur (mm) : 24.00
Numéro de Modèle : 1304254
Substrat :  Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface : 60-40
Épaisseur (mm) : 0.68 ±0.050
Type : Transmission Diffraction Grating
Largeur (mm) : 14.00
Alignement des traits par rapport aux bords (°) : 0.1 (typical)
Polarisation : S and P
Remarque : S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

Conformité réglementaire

RoHS : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner