

Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC-IX, Sony IMX265, 3,2 MP

See More by [LUCID Vision Labs™](#)



LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras



Stock **#13-677** [CONTACT](#)

[Caméras similaires](#)

-

1

+

€501,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€501,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)

Type: Monochrome Camera
Fabricant: Lucid Vision Labs
Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474
Tampon d'Image: 128MB
Famille de Caméras: Phoenix™
Numéro de Modèle: PHX032S-MC-IX
Composante d'Imagerie: Sony IMX265
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1/1.8"
Résolution (MegaPixels): 3.20
Pixels (H x V): 2,048 x 1,536
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm): 7.07 x 5.3
Taux d'Image (fps): 38.00
Profondeur de Pixel: 12 bit
Contrôle d'Exposition: 30µs - 10s
Connecteur: GigE, ix Industrial®
Alimentation d'Énergie: Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with 12-24VDC Power Supply
Consommation de Puissance (W): 2.5 (External Power Supply) 3.1 (PoE)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Dimensions (mm): 24 x 24 x 27.35 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 30
Monture: C-Mount
Housing: Partial
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 71.75
Température d'Utilisation (°C): -20 to +55
Température de Stockage (°C): -30 to +60
GPIO Connector Type: 8-pin JST
Machine Vision Standard: GigE Vision v2.0

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

