

Lunettes de Protection Laser de Confort LS18, Tempe Réglable



Stock #17-641 3-4 JOURS



1



€320,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€320,00

Qté 6+

€288,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Couleur:

Amber

Densité Optique OD:

>7 @ 190 - 534nm

>5 @ 760 - 1090nm

>7 @ 790 - 850nm

>6 @ 851 - 960nm
>7 @ 961 - 1070nm

Transmission de la Lumière Visible VLT (%):
22

Certification EN 207/208:
D LB7 and IR LB3 @ 190 - 315nm, D LB5 and IRM LB7 @ 315 - 532nm, DIR LB5 @ 760 - 770nm, DIR LB5 @ 1075 - 1085nm, DIRMLB6 @ 770 - 800nm, DIRMLB6 @ 820 - 960nm, DIRMLB6 @ 1064 - 1075nm, D LB6 and IRMLB7 @ 800 - 820nm, D LB6 and IRMLB7 @ 960 - 1064nm

Matière du Filtre:
Polymer

Filter:
LS18

Style:
Adjustable Temples Wrap Around

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)