

Laser ZX20, 660 nm, 100 mW, 30°



Stock #19-434 3-4 JOURS

- 1 + **€1.148,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€1.148,00
Qté 10+
€1.032,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Température d'Utilisation (°C):
-10 to +50

Puissance de Sortie (mW):
100

Stabilité de Puissance (%):
±3

Longueur d'Onde (nm):

660.00
Poids (g): 90
Classe IEC: 3R
Longueur du Logement (mm): 97
Diamètre du Logement (mm): 20
Température de Stockage (°C): -40 to +85
Alignement (mrad): <0.8
Stabilité de Pointage (µrad/°C): <10
Fréquence de Modulation (kHz): 400
Style: Homogeneous Line
Fabricant: Z-Laser
Type de Sortie: Free Space
Type de Laser: Diode
Classe CDRH: IIIa
Couleur: Red
Connecteur: 5 pins, M12
Angle d'Ouverture: 30.00
Gamme de Focalisation: 100mm to Collimation
Tension d'Entrée (V): 5 - 30 DC

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner