

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock #16-684 3-4 JOURS

-

1

+

€90,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€90,00

Qté 11+

€79,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):  
3.00 ±0.015

Distance Focale EFL (mm):  
3.52 @ 515nm

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.4                                                              |
| <b>Substrat:</b>  |
| <b>Tolérance Distance Focale (%):</b><br>±1                                                        |
| <b>Longueur d'onde de conception asphérique:</b><br>515                                            |
| <b>Traitement:</b><br>BBAR (350-700nm)                                                             |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm                                    |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>40-20                                                                |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>2.7                                                             |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>1.30                                                          |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>1.91 ±0.03                                                   |
| <b>f/#:</b><br>1.25                                                                                |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                                       |
| <b>Fenêtre Laser Compatible:</b><br>Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: BK7                         |
| <b>Numéro de Stock des Lentilles Lightpath:</b><br>353515                                          |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>≤200                                                     |
| <b>Type:</b><br>Aspheric Lens                                                                      |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>350 - 700                                                 |
| <b>Applications Typiques:</b><br>Collimate or Focus Laser Light                                    |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>2.3                                                            |
| <b>Conjugate Distance:</b><br>Infinite                                                             |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |