

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT

See More by [Lightpath®](#)



Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies



Stock #16-708 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€176,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€176,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale EFL (mm):
11.00 @ 633nm

Ouverture Numérique NA:
0.25

Substrat:  D-ZK3
Traitement: BBAR (1050-1600nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 5.50
f#: 2.00
Biseau: Protective bevel as needed
Connecteur: FC/APC
Construction: 304L Stainless Steel Housing
Diamètre du Logement (mm): 11.00
Longueur du Logement (mm): 22.73
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath: 354220
Monture: M11 x0.5
Type: Fiber Collimator
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1050 - 1600
Conjugate Distance: Infinite
Longueur d'Onde d'Alignement (nm): 1310

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme