

Lentille Asphérique Moulée de LightPath 354525 | 6,65 mm de dia., NA 0,44, BBAR (600-1050 nm)

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock #19-702 [CONTACT](#)

-

1

+

€78,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€78,00
Qté 11+
€67,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
6.65 ±0.015

Distance Focale EFL (mm):
6.70 @ 515nm

Ouverture Numérique NA: 0.44
Substrat: 
Tolérance Distance Focale (%) : ±1
Traitement: BBAR (600-1050nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <1.0% @ 600 - 1050nm
Qualité de Surface: 60-40
Ouverture Utile CA (mm): 5.75
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.82
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.02 ±0.03
f/#: 1.01
Biseau: Protective bevel as needed
Fenêtre Laser Compatible: Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: BK7
Distance de la Fenêtre à la Lentille (D) (mm): 4.25
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath: 354525
Température d'Utilisation (°C): ≤200
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Applications Typiques: Collimate or Focus Laser Light
Distance de Travail (mm): 4.9
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme