

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock **#16-694** FIN DE SÉRIE CONTACT

[D'autres traitements](#)



1



€39,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€39,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
2.05 ±0.015

Distance Focale EFL (mm):
2.51 @ 1550nm

Ouverture Numérique NA:
0.20

Substrat: D-ZLaF52LA
Tolérance Distance Focale (%) : ±1
Longueur d'onde de conception asphérique : 1550
Traitement : BBAR (600-1050nm)
Spécification du Traitement : R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Qualité de Surface : 40-20
Ouverture Utile CA (mm) : 1.01
Épaisseur au Bord ET (mm) : 1.22
Épaisseur Centrale CT (mm) : 1.38 ±0.05
f/# : 2.50
Biseau : Protective bevel as needed
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath : 355615
Température d'Utilisation (°C) : ≤200
Type : Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 600 - 1050
Applications Typiques : Collimate or Focus Laser Light
Distance de Travail (mm) : 1.731
Conjugate Distance : Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme