

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

See More by [LUCID Vision Labs™](#)



LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras



Stock **#13-724** [CONTACT](#)

[Caméras similaires](#)

-

1

+

€2.181,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.181,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:

GigE (PoE)

Type:

Polarized Color Camera

Fabricant: Lucid Vision Labs
Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474
Tampon d'Image: 128MB
Famille de Caméras: Triton™
Numéro de Modèle: TRI050S-QC
Composante d'Imagerie: Sony IMX250MYR
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 2/3"
Résolution (MegaPixels): 5.00
Pixels (H x V): 2,448 x 2,048
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm): 8.45 x 7.07
Taux d'Image (fps): 24.00
Profondeur de Pixel: 12 bit
Contrôle d'Exposition: 30µs - 10s
Connecteur: GigE, M12
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #18-364 Europe: #18-364 Japan: #18-364 Korea: Not Available China: #18-364
Consommation de Puissance (W): 2.5 (External Power Supply) 3.1 (PoE)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Dimensions (mm): 29 x 29 x 45 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 67
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 71.34
Température d'Utilisation (°C): -20 to +55
Température de Stockage (°C): -30 to +60
GPIO Connector Type: 8-pin M8
Machine Vision Standard: GigE Vision v2.0

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

