

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock **#16-700** FIN DE SÉRIE CONTACT

[D'autres traitements](#)



1



€43,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€43,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
5.59 ±0.015

Distance Focale EFL (mm):
4.13 @447nm

Ouverture Numérique NA:
0.55

Substrat: D-ZLaF52LA
Tolérance Distance Focale (%) : ±1
Longueur d'onde de conception asphérique : 447
Traitement : BBAR (600-1050nm)
Spécification du Traitement : R _{abs} <1.0% @ 600 - 1050nm
Qualité de Surface : 40-20
Ouverture Utile CA (mm) : 4.6
Épaisseur au Bord ET (mm) : 2.73
Épaisseur Centrale CT (mm) : 3.70 ±0.03
f/# : 0.91
Biseau : Protective bevel as needed
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath : 355625
Température d'Utilisation (°C) : ≤200
Type : Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 600 - 1050
Applications Typiques : Collimate or Focus Laser Light
Distance de Travail (mm) : 2.2
Conjugate Distance : Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015 : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner
Reach 233 : Conforme