

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras



Stock #17-099 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€1.324,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.324,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:

GigE (PoE)

Type:

Monochrome Camera

Fabricant:

Lucid Vision Labs

|                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filetage:</b><br>¼-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#11-474</a>                                                                                                                                                                  |
| <b>Tampon d'Image:</b><br>128MB                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Famille de Caméras:</b><br>Triton™                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Numéro de Modèle:</b><br>TRI071S-MC                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Composante d'Imagerie:</b><br>Sony IMX428                                                                                                                                                                                                |
| <b>Capteur:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type d'Obturateur:</b><br>Global                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de Capteur:</b><br>1.1"                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Résolution (MegaPixels):</b><br>7.10                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pixels (H x V):</b><br>3,208 x 2,200                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Taille de Pixel, H x V (µm):</b><br>4.5 x 4.5                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aire Active, H x V (mm):</b><br>14.44 x 9.90                                                                                                                                                                                             |
| <b>Taux d'Image (fps):</b><br>17.20                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Profondeur de Pixel:</b><br>12 bit                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Contrôle d'Exposition:</b><br>30.7µs - 10s                                                                                                                                                                                               |
| <b>Connecteur:</b><br>GigE, M12                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Alimentation d'Énergie:</b><br>Power Supply Required and Sold Separately:<br>USA: <a href="#">#18-364</a><br>Europe: <a href="#">#18-364</a><br>Japan: <a href="#">#18-364</a><br>Korea: Not Available<br>China: <a href="#">#18-364</a> |
| <b>Consommation de Puissance (W):</b><br>3 (External Power Supply)<br>3.5 (PoE)                                                                                                                                                             |
| <b>GPIOs:</b><br>1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports                                                                                                                                         |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)                                                                                                                                                    |
| <b>Dimensions (mm):</b><br>29 x 29 x 45 (excludes connectors and lens mount)                                                                                                                                                                |
| <b>Poids (g):</b><br>67                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Housing:</b><br>Full                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Orientation du Port d'Interface:</b><br>Back Panel                                                                                                                                                                                       |
| <b>Gamme Dynamique (dB):</b><br>71.81                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>-20 to +55                                                                                                                                                                                        |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-30 to +60                                                                                                                                                                                          |
| <b>GPIO Connector Type:</b><br>8-pin M8                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Machine Vision Standard:</b><br>GigE Vision v2.0                                                                                                                                                                                         |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |

