

Caméra Monochrome Nano 5GigE PoE M2050, 1/1,8" Teledyne Dalsa Genie™

See More by [Teledyne DALSA](#)



Teledyne Dalsa Genie™ Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front)



Stock #16-024 3-4 JOURS

-

1

+

€1.522,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€1.522,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:

5GigE (PoE)

Type:

Monochrome Camera

Fabricant:

Teledyne Dalsa

Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966
Tampon d'Image: 450MB
Famille de Caméras: Genie Nano-5GigE
Numéro de Modèle: Nano-5G-M2050
Composante d'Imagerie: Sony IMX252
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1/1.8"
Résolution (MegaPixels): 3.20
Pixels (H x V): 2,064 x 1,544
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm): 7.12 x 5.33
Taux d'Image (fps): 187.00
Profondeur de Pixel: 8 bit
Contrôle d'Exposition: Automatic, Programmable, or via External Trigger
Connecteur: 5GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
Consommation de Puissance (W): 9.4 - 9.6
GPIOs: 2 digital input, 3 digital output
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, Free-Run, or PTP (IEEE 1588)
Dimensions (mm): 59 x 44 x 42.6 (includes connectors and lens mount)
Poids (g): 124
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 76.46
Température d'Utilisation (°C): -20 to +65
Température de Stockage (°C): -40 to +80
GPIO Connector Type: 10-pin Samtec
Machine Vision Standard: GigE Vision v2.0

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner