

Filtre Variable à Densité Neutre (ND) M58 x 0,75



Variable Neutral Density (ND) Machine Vision Filter

Stock **#16-079** 3-4 JOURS



1



€153,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€153,00

Qté 10+

€141,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Densité Optique OD:
0.5 - 4.0 @ 550 - 650nm

Ouverture Utile CA (mm):
53.5

Filetage Filtre:
M58 x0.75

Substrat:  Polymer Film XP42
Type: Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm): 400 - 700
Ouverture Utile (%): 53.5
Épaisseur de Monture (mm): 5.85
Remarque: AR Coated
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤2% @ 400 - 700nm
Mount Diameter (mm): 60.3 ±0.2
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 7.85

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
