



In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Acktar Light Absorbent Foil



Stock #13-493 3-4 JOURS



1



€393,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€393,00

Qté 6+

€353,70

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
MaxiBlack™

Numéro de Modèle: MXB-20X60-0
Température d'Utilisation (°C): -250 to +290
Dimensions (mm): 200 x 600
Type: No Adhesive
Épaisseur du Traitement (µm): 4 - 6
Épaisseur de la Feuille (µm): 75
Résistance à l'Abrasion: Moderate
Résistance à l'Humidité: ML-C-48497A
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.3 - 5
Dimensions (cm): 20 x 60

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme