



Feuille Metal Velvet sans Adhésif, 20 x 30 cm

See More by [Acktar](#)



Acktar Light Absorbent Foil



Stock **#12-683** ☐ En Stock



1



€159,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€159,50

Qté 6+

€141,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
Metal Velvet™

Numéro de Modèle: MV-20X30-0
Température d'Utilisation (°C): -196 to +350
Dimensions (mm): 200 x 300
Type: No Adhesive
Épaisseur du Traitement (µm): 5 - 7
Épaisseur de la Feuille (µm): 115
Résistance à l'Abrasion: Light, do not touch
Résistance à l'Humidité: ML-C-48497A
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.3 - 14
Dimensions (cm): 20 x 30

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme