


Micromètre Standard – Ligne et Point



Stock #58-606 3-4 JOURS

− 1 + **€707,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€707,00

Qté 5+

€672,40

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat:
Chrome on Glass

Divisions Echelle:
2µm, 3µm, 4µm, 5µm, 6µm, 7µm, 8µm, 9µm, 10µm,
25µm, 50µm, 75µm, 100µm

Dimensions (mm):
25.4 x 76.2

Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.50 ±0.100
Tolérance Dimensionelle (mm): ±0.100
NIST Certification: No

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme
