

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #12-691 3-4 JOURS

-

1

+

€5.402,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€5.402,00

Qté 5+

€4.862,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1319, 1650
Diamètre (mm): 39.00
Diamètre du Faisceau d'Entrée, 1/e ² (mm): 5.9 - 6.0

Numéro de Modèle: πShaper 6_6_NIR
Longueur (mm): 143.00
Filetage: M27 x 1
Type: Beam Shaper
Poids (g): <250
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1100 - 1700
Style: Flat Top
Damage Threshold, By Design: ☐ 20 mJ/cm ² @ 5ns (typical)
Diamètre de Sortie, FWHM (mm): 6.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme

