

Objectif Olympus MPLFLN 1,25X

See More by [Olympus](#)



#16-880

Stock **#16-880** 3-4 JOURS

- 1 +

€3.222,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€3.222,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
N/A

Diamètre (mm):
28.00

Champ de Vision (mm):
17.6

Distance Focale FL (mm):
144.00

Numéro de Modèle: 1-U2M920
Longueur de Filetage Extérieur (mm): 41.50
Grossissement: 1.25X
Diamètre Max. (mm): 30
Ouverture Numérique NA: 0.04
Filetage: RMS / 20.32mm x 36 TPI
Transmission (%): >70 from 400 - 700nm
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) : Focal Length: 180mm
Type: Microscope Objective
Pouvoir de Résolution (µm): 8.39
Profondeur de champ (µm): 171.88
Distance de Travail (mm): 3.5
Poids (g): 122
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Style: Infinity Corrected
Fabricant: Olympus
Numéro de Champ: 22
Parfocal Length (mm): 45
Liquide d'Immersion : N/A

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
