

# Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX064S-MC, Sony IMX178, 6,3 MP

See More by [LUCID Vision Labs™](#)



LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras



Stock **#13-701** [CONTACT](#)

[Caméras similaires](#)

- 1 + **€359,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€359,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:

GigE (PoE)

Type:

Monochrome Camera

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fabricant:</b><br>Lucid Vision Labs                                                                |
| <b>Filetage:</b><br>¼-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#11-474</a>                            |
| <b>Tampon d'Image:</b><br>128MB                                                                       |
| <b>Famille de Caméras:</b><br>Phoenix™                                                                |
| <b>Numéro de Modèle:</b><br>PHX064S-MC                                                                |
| <b>Composante d'Imagerie:</b><br>Sony IMX178                                                          |
| <b>Capteur:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                              |
| <b>Type d'Obturbateur:</b><br>Rolling                                                                 |
| <b>Type de Capteur:</b><br>1/1.8"                                                                     |
| <b>Résolution (MegaPixels):</b><br>6.30                                                               |
| <b>Pixels (H x V):</b><br>3,072 x 2,048                                                               |
| <b>Taille de Pixel, H x V (µm):</b><br>2.40 x 2.40                                                    |
| <b>Aire Active, H x V (mm):</b><br>7.37 x 4.92                                                        |
| <b>Taux d'Image (fps):</b><br>19.50                                                                   |
| <b>Profondeur de Pixel:</b><br>12 bit                                                                 |
| <b>Contrôle d'Exposition:</b><br>30µs - 10s                                                           |
| <b>Connecteur:</b><br>GigE, RJ45                                                                      |
| <b>Alimentation d'Énergie:</b><br>Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with 12-24VDC<br>Power Supply |
| <b>Consommation de Puissance (W):</b><br>2.5 (External Power Supply)<br>3.1 (PoE)                     |
| <b>GPIOs:</b><br>1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports   |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)              |
| <b>Dimensions (mm):</b><br>24 x 24 x 27.35 (excludes connectors and lens mount)                       |
| <b>Poids (g):</b><br>30                                                                               |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                                            |
| <b>Housing:</b><br>Partial                                                                            |
| <b>Orientation du Port d'Interface:</b><br>Back Panel                                                 |
| <b>Gamme Dynamique (dB):</b><br>71.99                                                                 |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>-20 to +55                                                  |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-30 to +60                                                    |
| <b>GPIO Connector Type:</b><br>8-pin JST                                                              |
| <b>Machine Vision Standard:</b><br>GigE Vision v2.0                                                   |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |