

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock **#14-181** [CONTACT](#)

[Caméras similaires](#)

-

1

+

€1.500,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€1.500,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Sortie Vidéo: USB 3.0
Type: Color Camera
Fabricant: Pixelink

Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-949
Tampon d'Image: Not Specified
Famille de Caméras: PL-D
Numéro de Modèle: PL-D753CU-AF-ED
Composante d'Imagerie: Sony IMX421
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 2/3"
Résolution (MegaPixels): 3.00
Pixels (H x V): 1,936 x 1,464
Taille de Pixel, H x V (µm): 4.5 x 4.5
Aire Active, H x V (mm): 8.71 x 6.59
Taux d'Image (fps): 141.10
Profondeur de Pixel: 8/12 bit
Contrôle d'Exposition: 10µs - 120s
Connecteur: USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): Not Specified
GPIOs: 1 opto-isolated trigger input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 55 x 38.5 x 27 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 35.8
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 72
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -45 to +85
GPIO Connector Type: 8-pin Hirose (HR25)
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner