

Caméra Couleur Pixelink Autofocus PL-D753CU-S-AFE-BL USB 3.0



Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras

Stock **#14-176** [CONTACT](#)

- 1 + **€1.695,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.695,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Color Camera

Fabricant:
Pixelink

Filetage:
No Mounting Threads/Tripod Adapter

Tampon d'Image:

Not Specified
Famille de Caméras: PL-D
Numéro de Modèle: PL-D753CU-S-AFE-BL
Composante d'Imagerie: Sony IMX421
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturateur: Global
Type de Capteur: 2/3"
Résolution (MegaPixels): 2.80
Pixels (H x V): 1,936 x 1,464
Taille de Pixel, H x V (µm): 4.5 x 4.5
Aire Active, H x V (mm): 8.71 x 6.59
Taux d'Image (fps): 141.00
Profondeur de Pixel: 8/12 bit
Contrôle d'Exposition: 10µs - 120s
Connecteur: USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): Not Specified
GPIOs: 1 opto-isolated trigger input, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 50.8 x 35 x 13.36 (excludes lens mount)
Poids (g): 35.8
Monture: M12 x 0.5 (S-Mount)
Housing: Board Level
Orientation du Port d'Interface: Side Panel
Gamme Dynamique (dB): 72
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -45 to +85
GPIO Connector Type: 8-pin Molex 1.25mm Pitch
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0
Système d'Utilisation: Software Driver: Windows 32 and 64 bit

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner