

# Caméra Monochrome sur Circuit Pixelink PL-D753MU-BL, 2/3" 2,8 MP, USB 3.0



Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)



Stock **#14-161** [CONTACT](#)

[Caméras similaires](#)



1



€1.100,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.100,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:  
USB 3.0

Type:  
Monochrome Camera

Fabricant:  
Pixelink

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filetage:</b><br>1/4-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#26-179</a>                |
| <b>Tampon d'Image:</b><br>Not Specified                                                     |
| <b>Famille de Caméras:</b><br>PL-D                                                          |
| <b>Numéro de Modèle:</b><br>PL-D753MU-BL                                                    |
| <b>Composante d'Imagerie:</b><br>Sony IMX421                                                |
| <b>Capteur:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                    |
| <b>Type d'Obturateur:</b><br>Global                                                         |
| <b>Type de Capteur:</b><br>2/3"                                                             |
| <b>Résolution (MegaPixels):</b><br>2.80                                                     |
| <b>Pixels (H x V):</b><br>1,936 x 1,464                                                     |
| <b>Taille de Pixel, H x V (µm):</b><br>3.45 x 3.45                                          |
| <b>Aire Active, H x V (mm):</b><br>6.68 x 5.05                                              |
| <b>Taux d'Image (fps):</b><br>141.00                                                        |
| <b>Profondeur de Pixel:</b><br>8/12 bit                                                     |
| <b>Contrôle d'Exposition:</b><br>10µs - 120s                                                |
| <b>Connecteur:</b><br>USB 3.0, Micro-B                                                      |
| <b>Alimentation d'Énergie:</b><br>Power over USB                                            |
| <b>Consommation de Puissance (W):</b><br>Not Specified                                      |
| <b>GPIOs:</b><br>1 non-isolated trigger input, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger                      |
| <b>Dimensions (mm):</b><br>50.8 x 35 x 13.36 (excludes lens mount)                          |
| <b>Poids (g):</b><br>35.8                                                                   |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                                  |
| <b>Housing:</b><br>Board Level                                                              |
| <b>Orientation du Port d'Interface:</b><br>Side Panel                                       |
| <b>Gamme Dynamique (dB):</b><br>72                                                          |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>0 to +50                                          |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-45 to +85                                          |
| <b>GPIO Connector Type:</b><br>8-pin Molex 1.25mm Pitch                                     |
| <b>Machine Vision Standard:</b><br>USB3 Vision v1.0                                         |
| <b>Système d'Utilisation:</b><br>Software Driver: Windows 32 and 64 bit                     |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |