

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras



Stock **#13-717**

CONTACT

[Caméras similaires](#)



1



€424,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€424,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:

GigE (PoE)

Type:

Monochrome Camera

Fabricant:

Lucid Vision Labs

Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474
Tampon d'Image: 128MB
Famille de Caméras: Triton™
Numéro de Modèle: TRI064S-MC
Composante d'Imagerie: Sony IMX178
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Rolling
Type de Capteur: 1/1.8"
Résolution (MegaPixels): 6.30
Pixels (H x V): 3,072 x 2,048
Taille de Pixel, H x V (µm): 2.40 x 2.40
Aire Active, H x V (mm): 7.37 x 4.92
Taux d'Image (fps): 19.50
Profondeur de Pixel: 12 bit
Contrôle d'Exposition: 30µs - 10s
Connecteur: GigE, M12
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately: USA: #18-364 Europe: #18-364 Japan: #18-364 Korea: Not Available China: #18-364
Consommation de Puissance (W): 2.5 (External Power Supply) 3.1 (PoE)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Dimensions (mm): 29 x 29 x 45 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 67
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 71.93
Température d'Utilisation (°C): -20 to +55
Température de Stockage (°C): -30 to +60
GPIO Connector Type: 8-pin M8
Machine Vision Standard: GigE Vision v2.0

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

