

Caméra Couleur sur Circuit Pixelink PL-D7620CU-BL, 1" 20 MP, USB 3.0



Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)



Stock **#14-174** [CONTACT](#)

[Caméras similaires](#)



1



€1.095,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.095,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Color Camera

Fabricant:
Pixelink

Filetage: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #26-179
Tampon d'Image: Not Specified
Famille de Caméras: PL-D
Numéro de Modèle: PL-D7620CU-BL
Composante d'Imagerie: Sony IMX183
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturateur: Rolling
Type de Capteur: 1"
Résolution (MegaPixels): 20.00
Pixels (H x V): 5,472 x 3,648
Taille de Pixel, H x V (µm): 2.4 x 2.4
Aire Active, H x V (mm): 13.13 x 8.76
Taux d'Image (fps): 20.00
Profondeur de Pixel: 12 bit
Contrôle d'Exposition: 18µs - 120s
Connecteur: USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): Not Specified
GPIOs: 1 non-isolated trigger input, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 50.8 x 35 x 13.36 (excludes lens mount)
Poids (g): 35.8
Monture: C-Mount
Housing: Board Level
Orientation du Port d'Interface: Side Panel
Gamme Dynamique (dB): 73.6
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -45 to +85
GPIO Connector Type: 8-pin Molex 1.25mm Pitch
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0
Système d'Utilisation: Software Driver: Windows 32 and 64 bit

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner