

Caméra de Microscopie Monochrome INFINITY 5-3 Lumenera

See More by [Teledyne DALSA](#)



Stock #16-677 3-4 JOURS

- 1 +

€3.615,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€3.615,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.1 Gen 1 (HDMI)

Type:
Monochrome Microscopy Camera

Fabricant:
Teledyne Lumenera

Filetage:

2 x ¼-20 (Integrated into Housing)
Tampon d'Image: Not Specified
Famille de Caméras: INFINITY
Numéro de Modèle: INFINITY5-3M
Composante d'Imagerie: Sony IMX252
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturateur: Global
Type de Capteur: 1/1.8"
Résolution (MegaPixels): 3.00
Pixels (H x V): 2,064 x 1,544
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm): 7.12 x 5.33
Taux d'Image (fps): 120.00
Profondeur de Pixel: 8/12 bit
Contrôle d'Exposition: 161µs - 500ms (video)
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): 4
GPIOs: Not Specified
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO)
Dimensions (mm): 97.8 x 69.8 x 50.8 (excludes lens mount)
Poids (g): 330
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Side Panel
Gamme Dynamique (dB): 73
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -30 to +70
GPIO Connector Type: 8-pin Hirose (MRX)

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner