

Caméra Monochrome Pixelink Autofocus PL-D775MU-S-AFE-BL USB 3.0



Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras

Stock **#14-177** [CONTACT](#)

[Caméras similaires](#)



1



€740,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€740,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Monochrome Camera

Fabricant:
Pixelink

Filetage:
No Mounting Threads/Tripod Adapter

Tampon d'Image: Not Specified
Famille de Caméras: PL-D
Numéro de Modèle: PL-D775MJ-S-AFE-BL
Composante d'Imagerie: ON Semi MT9P031
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Rolling
Type de Capteur: 1/2.5"
Résolution (MegaPixels): 5.00
Pixels (H x V): 2,592 x 1,944
Taille de Pixel, H x V (µm): 2.2 x 2.2
Aire Active, H x V (mm): 5.7 x 4.28
Taux d'Image (fps): 14.00
Profondeur de Pixel: 8/12 bit
Contrôle d'Exposition: 107µs - 2s
Connecteur: USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): Not Specified
GPIOs: 1 opto-isolated trigger input, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 50.8 x 35 x 13.36 (excludes lens mount)
Poids (g): 35.8
Monture: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Housing: Board Level
Orientation du Port d'Interface: Side Panel
Gamme Dynamique (dB): 60
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -45 to +85
GPIO Connector Type: 8-pin Molex 1.25mm Pitch
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0
Système d'Utilisation: Software Driver: Windows 32 and 64 bit

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner