

Caméra NIR Nano GigE PoE M1280, 1/2" Teledyne Dalsa Genie™

See More by [Teledyne DALSA](#)



Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras



Stock **#14-675** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕

€560,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€560,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)

Type:
NIR Camera

Fabricant:
Teledyne Dalsa

Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966
Tampon d'Image: 90MB
Famille de Caméras: Genie Nano-1GigE
Numéro de Modèle: Nano-M1280 NIR
Composante d'Imagerie: ON Semi PYTHON 1300
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturateur: Global
Type de Capteur: 1/2"
Résolution (MegaPixels): 1.30
Pixels (H x V): 1,280 x 1,024
Taille de Pixel, H x V (µm): 4.8 x 4.8
Aire Active, H x V (mm): 6.14 x 4.92
Taux d'Image (fps): 92.00
Profondeur de Pixel: 8/10 bit
Contrôle d'Exposition: Programmable or via external trigger
Connecteur: GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
Consommation de Puissance (W): 3.6 - 4.6 (12VDC External Power Supply) 4.0 - 4.9 (PoE)
GPIOs: 2 digital input, 2 digital output
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, Free-Run, or PTP (IEEE 1588)
Dimensions (mm): 40.6 x 29.0 x 44.0 (includes connectors and lens mount)
Poids (g): 46
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 62.1
Température d'Utilisation (°C): -20 to +60
Température de Stockage (°C): -40 to +80
GPIO Connector Type: 10-pin Samtec
Machine Vision Standard: GigE Vision v1.2

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner