

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras



Stock #35-911 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€2.319,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.319,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:

GigE (PoE)

Type:

Monochrome Camera

Fabricant:

Teledyne Dalsa

Filetage: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #34-966
Tampon d'Image: 200MB
Famille de Caméras: Genie Nano-1GigE
Numéro de Modèle: Nano-M4020
Composante d'Imagerie: Sony IMX304
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturateur: Global
Type de Capteur: 1.1"
Résolution (MegaPixels): 12.00
Pixels (H x V): 4,112 x 3,012
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm): 14.19 x 10.39
Taux d'Image (fps): 9.70
Profondeur de Pixel: 8/12 bit
Contrôle d'Exposition: Programmable or via external trigger
Connecteur: GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
Consommation de Puissance (W): 3.6 - 4.6 (12VDC External Power Supply) 4.0 - 4.9 (PoE)
GPIOs: 2 digital input, 2 digital output
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, Free-Run, or PTP (IEEE 1588)
Dimensions (mm): 40.6 x 29.0 x 44.0 (includes connectors and lens mount)
Poids (g): 46
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 76.4
Température d'Utilisation (°C): -20 to +60
Température de Stockage (°C): -40 to +80
GPIO Connector Type: 10-pin Samtec
Machine Vision Standard: GigE Vision v1.2

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner