



In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Acktar Light Absorbent Foil



Stock #13-491 3-4 JOURS



1



€408,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€408,50

Qté 6+

€368,30

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
MaxiBlack™

Numéro de Modèle: MXB-20X60-1
Température d'Utilisation (°C): -40 to +121
Dimensions (mm): 200 x 600
Type: Standard Adhesive
Épaisseur du Traitement (µm): 4 - 6
Épaisseur de la Feuille (µm): 75
Résistance à l'Abrasion: Moderate
Épaisseur de l'Adhésif (µm): 60
Résistance à l'Humidité: ML-C-48497A
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.3 - 5
Dimensions (cm): 20 x 60

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme