



In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▾

SUBMIT



Acktar Light Absorbent Foil



Stock #12-695 ☒ En Stock



1



€112,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€112,00

Qté 6+

€99,30

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
Metal Velvet™

Numéro de Modèle: MV-20X20-1
Température d'Utilisation (°C): -40 to +121
Dimensions (mm): 200 x200
Type: Standard Adhesive
Épaisseur du Traitement (µm): 5 - 7
Épaisseur de la Feuille (µm): 115
Résistance à l'Abrasion: Light, do not touch
Épaisseur de l'Adhésif (µm): 60
Résistance à l'Humidité: ML-C-48497A
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.3 - 14
Dimensions (cm): 20 x20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme