


Matrice de Micro-Lentilles 10 x 10 mm, Pitch de 300 µm, 1,6° de Divergence, Traitement VIS-NIR



MicroLens Arrays



Stock **#15-810** 3-4 JOURS



1



€805,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€805,00

Qté 11+

€724,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale EFL (mm):
5.10

Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Traitement: VIS-NIR (400-1000nm)
Type: Lens Array
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 1000
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.05
Dimensions (mm): 10.0 x 10.0
Angle de Divergence (°): ±1.6
Profil de Lentille: Spherical
Ecrou (µm): 300.00
Tolérance Pitch (µm): ±0.25
Rayon R (mm): 2.35
Épaisseur (mm): 1.20
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.05
Type d'Optique: Plano-Convex

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme