

Filtre à Coupure NIR en Verre Coloré pour Environnements Difficiles SCHOTT, BG67, 50 x 50 mm, 1 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#14-441** FIN DE SÉRIE ☐ En Stock

- 1 +

€131,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€131,95

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
510.00

Densité (g/cm³):
2.85

Numéro de Verre/Filtre:

SCHOTT BG67
Longueur (mm): 50.00
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Green
Indice de Réfraction n_d: NA
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 390
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.1
Type: IR Cut-Off Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Largeur (mm): 50.00
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d: 0.91
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner