

Fenêtre Montée pour Objectif aplanoXX de 800 nm, NA de 0,80

See More by [AdlOptica](#)



Mounted Window

Stock **#19-496** 3-4 JOURS



1



€301,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€301,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
8

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
800

Diamètre (mm):
29.50

Numéro de Modèle:
Window in Holder L9333.06 (+D12 800)

Longueur (mm): 4.40
Type: Mounted Window
Remarque: Protective window for #19-492
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 770 - 900
Damage Threshold, By Design: ☐ 25 mJ @ 5ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme