

Objectif Olympus UPLXAPO 10X

See More by [Olympus](#)



Olympus UPLXAPO 10X Objective, #14-906

Stock **#14-906** 3-4 JOURS

- 1 +

€2.819,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.819,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.17

Champ de Vision (mm):
2.65

Distance Focale FL (mm):
18.00

Numéro de Modèle:
UPLXAPO10X

Longueur de Filetage Extérieur (mm): 41.96
Grossissement: 10X
Diamètre Max. (mm): 28
Ouverture Numérique NA: 0.40
Filetage: RMS / 20.32mm x36 TPI
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) : Focal Length: 180mm
Type: Microscope Objective
Pouvoir de Résolution (µm): 0.84
Profondeur de champ (µm): 1.72
Distance de Travail (mm): 3.1
Poids (g): 141
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 300 - 1000
Style: Infinity Corrected
Fabricant: Olympus
Numéro de Champ: 26.5
Parfocal Length (mm): 45.06
Liquide d'Immersion : N/A

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
