

Oryx® ORX-10GS-123S6C-C Color 10GigE

See More by [FLIR](#)



Stock #19-799 3-4 JOURS

- 1 + **€4.666,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€4.666,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
10GigE

Type:
Color Camera

Fabricant:
FLIR

Filetage:

1/4-20 with Tripod Mount Adapter #19-804
Tampon d'Image: 240MB
Famille de Caméras: Oryx®
Numéro de Modèle: ORX-10GS-123S6C-C
Composante d'Imagerie: Sony IMX253
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturateur: Global
Type de Capteur: 1.1"
Résolution (MegaPixels): 12.30
Pixels (H x V): 4,096 x 3,000
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm): 14.13 x 10.35
Taux d'Image (fps): 68.00
Profondeur de Pixel: 8/10/12 bit
Contrôle d'Exposition: 5µs - 30s
Connecteur: GigE interface with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #19-803 Europe: #19-803 Japan: #19-803 Korea: Not Available China: #19-803
Consommation de Puissance (W): 13
GPIOs: 2 opto-isloated inputs, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 60 x 60 x 64
Poids (g): 386
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 71.3
Température d'Utilisation (°C): 0 to +70
Température de Stockage (°C): -30 to +60
GPIO Connector Type: 12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: GigE Vision

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner