

# Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT GG495, 12,5 mm de dia., 1 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#16-413** 3-4 JOURS

- 1 + **€32,00**

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-10                         |
| €32,00                           |
| Qté 11+                          |
| €28,00                           |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):  
12.50

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :  
495.00 ±6

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Densité (g/cm³):<br>2.56                                |
| Numéro de Verre/Filtre:<br><a href="#">SCHOTT GG495</a> |
| Traitement:<br>Uncoated                                 |
| Couleur:<br>Yellow                                      |
| Limite de Bande Passante 1 $\lambda_{p1}$ (nm):<br>560  |
| Indice de Réfraction $n_d$ :<br>1.52                    |
| Transmittance Spectrale $t_p$ (%):<br>92                |
| Limite du Stopband $\lambda_s$ (nm):<br>430             |
| Qualité de Surface:<br>60-40                            |
| Température de Transformation (°C):<br>535              |
| Épaisseur (mm):<br>1.00 ±0.1                            |
| Type:<br>Longpass Filter                                |
| Longueur d'Onde:<br>VIS                                 |
| Tolérance Dimensionnelle (mm):<br>±0.2                  |
| Facteur de Réflexion $P_d$ :<br>0.92                    |
| Biseau:<br>Protective as needed                         |

Conformité réglementaire

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Certificate of Conformance:<br><a href="#">Visionner</a> |
|----------------------------------------------------------|