

Filtre Absorbant ND SCHOTT, NG11, 0,15 OD, 50 x 50 mm

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#14-042** ☐ En Stock

-

1

+

€93,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€93,00

Qté 11+

€82,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0

Densité Optique OD:
0.15 ±0.006 @ 546nm

Numéro de Verre/Filtre:
[SCHOTT NG11](#)

Longueur (mm): 50.00
Traitement: Uncoated
Indice de Réfraction n_d: 1.50
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 481
Épaisseur (mm): 1.10
Tolérance Épaisseur (mm): (nominal)
Transmission (%): 70.79 ±0.92% @ 546nm
Type: Neutral Density Filter
Largeur (mm): 50.00
Parallélisme (arcmin): ≤3
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner