

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #16-728 3-4 JOURS



1



€93,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€93,00

Qté 11+

€82,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0

Densité Optique OD:
0.5 ±0.03 @ 546nm

Numéro de Verre/Filtre:
[SCHOTT NG4](#)

Longueur (mm): 50.00
Traitement: Uncoated
Indice de Réfraction n_d: 1.51
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 483
Épaisseur (mm): 0.90
Tolérance Épaisseur (mm): (nominal)
Transmission (%): 31.62 ±1.9% @ 546nm
Type: Neutral Density Filter
Largeur (mm): 50.00
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.38
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme