

Filtre Absorbant ND SCHOTT, NG9, 4,3 OD, 50 x 50 mm

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#14-068** ☐ En Stock

⊖

1

⊕

€93,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€93,00

Qté 11+
€82,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0

Densité Optique OD:
4.3 ±0.07 @ 546nm

Numéro de Verre/Filtre:
[SCHOTT NG9](#)

Longueur (mm): 50.00
Traitement: Uncoated
Indice de Réfraction n_d: 1.51
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 470
Épaisseur (mm): 3.10
Tolérance Épaisseur (mm): (nominal)
Transmission (%): 0.005 ±0.00085% @ 546nm
Type: Neutral Density Filter
Largeur (mm): 50.00
Parallélisme (arcmin): ≤3
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Reach 223: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner