


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing)



Stock #14-167 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€2.095,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.095,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Monochrome Camera

Fabricant:
Pixelink

Filetage: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #89-408
Tampon d'Image: Not Specified
Famille de Caméras: PL-D
Numéro de Modèle: PL-D797MJ-T
Composante d'Imagerie: Sony IMX428
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturateur: Global
Type de Capteur: 1.1"
Résolution (MegaPixels): 7.10
Pixels (H x V): 3,208 x 2,200
Taille de Pixel, H x V (µm): 4.5 x 4.5
Aire Active, H x V (mm): 14.44 x 9.9
Taux d'Image (fps): 27.00
Profondeur de Pixel: 8/12 bit
Contrôle d'Exposition: 37µs - 120s
Connecteur: USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): Not Specified
GPIOs: 1 opto-isolated trigger input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 55 x 38.5 x 27 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 89
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Side Panel
Gamme Dynamique (dB): 72
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -45 to +85
GPIO Connector Type: 8-pin Hirose (HR25)
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0
Système d'Utilisation: Software Driver: Windows 32 and 64 bit

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner