

Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT RG1000, 50 x 50 mm, 1 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#14-541** ☐ En Stock



1



€77,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€77,50

Qté 11+

€76,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
1,000.00 ±6

Densité (g/cm³): 2.73
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT RG1000
Longueur (mm): 50.00
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Limite de Bande Passante 1 λ_{p1} (nm): 1300
Indice de Réfraction n_d: 1.54
Transmittance Spectrale t_p (%): 90
Limite du Stopband λ_s(nm): 730
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 476
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.1
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: IR
Largeur (mm): 50.00
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d: 0.91
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner