


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #16-449 3-4 JOURS



1



€32,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€32,00

Qté 11+

€28,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
665.00 ±6

Densité (g/cm³): 2.77
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT RG665
Traitement: Uncoated
Couleur: Red
Limite de Bande Passante 1 λ_{p1} (nm): 750
Indice de Réfraction n_d : 1.54
Transmittance Spectrale t_p (%): 96
Limite du Stopband λ_s (nm): 580
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 527
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.2
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: VIS
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d : 0.91
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
--